



Incassi

Downlights

La luce appare

Il controsoffitto ospita il corpo degli apparecchi celandone la presenza. Quando sono spenti diventano incredibilmente discreti, mentre quando sono accesi se ne avverte l'esistenza in funzione del fascio luminoso, regolabile nella temperatura grazie alla tecnologia Dim To Warm.

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie a ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori.

Let the light appear

The false ceiling holds the body of the fittings, hiding their presence. When they are turned off, they become incredibly discreet. When they are turned on they show themselves through the light beam. Versions with Dim to Warm are available.

The downlights spread general or accent light, keeping high luminous efficiency. The low luminance is combined with extremely low glare levels, thanks to the deeply recessed optics and a wide range of accessories.





Orientamento: Perfetto-IN 90

Orientation

Progettati per sorgenti LED di ultima generazione, sono disponibili con diverse temperature di colore. Accessoriabili con ottiche intercambiabili per differenti fasci di luce, e dispositivi ottici per un elevato comfort visivo. Corpo e anello in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Ottiche in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fascio XW).

The Perfetto-IN 90 comes with interchangeable optics to allow for a multitude of beams. Made with precision materials, the body and ring are in die-cast aluminium with a polyester painted finish. The optics are finished in a mirror metallized thermoplastic material, with the exception of the XW beam, which is white.



La testa illuminante può essere ruotata di 350° e oscillare di 30°, per orientare il fascio verso l'oggetto da illuminare.

Grazie all'ottica arretrata e allo snoot di serie, in posizione zenitale Perfetto-IN 90 non abbaglia.

The internal body of the fixture can be rotated 350 degrees and tilted 30 degrees, to focus the beam as required.

Thanks to the deep recessed optics and integrated snoot, there's no glare in the Perfetto-IN 90 in a full downward positioning.

PERFETTO - IN 40

CON LENTE / WITH LENS




21 Bianco mat
Mat white

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Fisso con lente non sostituibile e vetro zigrinato
Fixed with not replaceable lens and prismatic spread lens

254-219BN	150	127	2	500	3000	90	14°
	200	170	3	700			
254-219CN	130	110	2	500	2700	90	14°
	180	153	3	700			




h 45 mm Ø 36 mm 0,1 kg

Driver da ordinare separatamente per installazione in posizione remota
Drivers should be ordered separately for remote installation

81-04019 Output 500mA (max 20W)
Corrente costante / Constant current
Max 8 apparecchi / Max 8 fittings

81-02531 Output 700mA (max 12W)
Corrente costante / Constant current
Max 3 apparecchi / Max 3 fittings




14°


Driver da ordinare separatamente per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately for installation through the recessed hole

81-04031 Output 500mA (max 14W)*
Corrente costante / Constant current
Max 6 apparecchi / Max 6 fittings

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 160 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 160 mm




PERFETTO - IN 40



21 Bianco mat
Mat white

Fisso con vetro zigrinato
Fixed with prismatic spread lens

254-209BN	500	425	4,5	500	3000	90	60°
254-209CN	470	399	4,5	500	2700	90	60°



h 45 mm Ø 36 mm 0,1 kg


Driver da ordinare separatamente per installazione in posizione remota
Drivers should be ordered separately for remote installation

81-04019 Output 500mA (max 20W)
Corrente costante / Constant current
Max 4 apparecchi / Max 4 fittings

Driver da ordinare separatamente per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately for installation through the recessed hole

81-04031 Output 500mA (max 14W)*
Corrente costante / Constant current
Max 2 apparecchi / Max 2 fittings

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 160 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 160 mm



60°

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories



28-4105-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



28-4105-31
Cilindro bianco
White baffle

